




FR42S



Verdeler, Univers IP55, klasse II, 650x550x275 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	650 mm
Breedte	550 mm
Diepte	275 mm
Dikte zijwand	1,50 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Type slot	Zonder slot
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	2
Aantal flensplaatopeningen	4

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

Samenstelling

Aantal verdelerrijen	4
----------------------	---

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	800 A
-----------------	-------

Spanning

Nominale spanning	690 - 690 V
-------------------	-------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----