



KXA02LX

Klema za fazu, spratna, 2,5mm²

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 24 A

Dimenzije

Visina 63,90 mm

Širina 65,80 mm

Dubina 5 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na DIN šina

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 0.5 - 2.5 mm²

Presjek krutog provodnika 0.5 - 4 mm²

Materijali

Boja Siva

Materijal Poliamid (PA)

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da