



KXA02NH

Borne de passage-neutre, 2.5mm², 800V/24A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 24 A

Dimensions

Hauteur 48,50 mm

Largeur 44,50 mm

Profondeur 5 mm

Installation, montage

Montage sur Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.5 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.5 - 4 mm²

Matière

Couleur Bleu

Matériau Polyamide (PA)

Connectivité

Type de raccordement Borne à vis

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui