



KXA02NH

Borne de passage-neutre, 2.5mm<sup>2</sup>, 800V/24A, connection à vis

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 24 A

##### Dimensions

Hauteur 48,50 mm

Largeur 44,50 mm

Profondeur 5 mm

##### Installation, montage

Montage sur Rail DIN

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

##### Matière

Couleur Bleu

Matériau Polyamide (PA)

##### Connectivité

Type de raccordement Borne à vis

##### Durabilité

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui