



KXA02NH

Klema za nulu, 2,5mm²

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 24 A

Dimenzije

Visina 48,50 mm

Širina 44,50 mm

Dubina 5 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na DIN šina

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 0.5 - 2.5 mm²

Presjek krutog provodnika 0.5 - 4 mm²

Materijali

Boja Plava

Materijal Poliamid (PA)

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da