




KXA02NH

Klema za nulu, 2,5mm²

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	24 A
----------------	------

Dimenzije

Visina	48,50 mm
Širina	44,50 mm
Dubina	5 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.5 - 2.5 mm ²
Presjek krutog provodnika	0.5 - 4 mm ²

Materijali

Boja	Plava
Materijal	Poliamid (PA)

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da