



KXA02NH

2,5 mm² Nulová svorka průchozí, 800V / 24A, šroubová

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 24 A

Rozměry

Výška 48,50 mm

Šířka 44,50 mm

Hloubka 5 mm

Instalace, montáž

Montáž Lišta DIN

Připojení

Průřez flexibilního vodiče 0.5 - 2.5 mm²

Průřez plného vodiče 0.5 - 4 mm²

Materiál

Barva Modrá

Materiál Polyamid (PA)

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano