



294510



Méc. de poste aux. p. var. rot., régl. cont., 1930/Glas/R.cl., blc pol., bril.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Alba

Code RAL 9010

Matériau Plastique

Dimensions

Ø de la dimension de l'axe 4 mm

Profondeur de montage 24 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 45 mm

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

Puissance

Puissance absorbée (veille) 0,30 W

Textes

Tension Vérification de la tension possible sans démontage

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Type de raccordement Avec borne enfichable

Équipement

Entrée de poste secondaire Non

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui