



294510



Méc. de poste aux. p. var. rot., régl. cont., 1930/Glas/R.cl., bâc pol., bril.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service	230 - 230 V
--------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Matière	PVC

Dimensions

Diamètre de l'axe	4 mm
Profondeur de montage	24 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	45 mm

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

Puissance

Puissance absorbée (veille)	0,30 W
-----------------------------	--------

Textes

Tension	Vérification de la tension possible sans démontage
Mode d'installation	Avec griffes d'écartement
Type de raccordement	Avec bornes à ressort

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui