



294510



Пристрій додаткового керування до диммерів 1930+Glas, пол.білизна

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга 230 - 230 V

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Матеріал Пластик

Розміри

Вісь діаметра 4 mm

Вбудована глибина 24 mm

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 45 mm

Архітектура

Елемент керування/функціонування Натискний і поворотний перемикач

Потужність

Споживання енергії (режим очікування) 0,30 W

Тексти

Напруга Тест напруги можливий без демонтажу

Режим встановлення З розпірними лапками

Тип з'єднання Зі вставними клемми

Обладнання

Вхід підстанції Ні

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так