



294511



**Derivazione per regolatore luce universale a manopola, Serie 1930/Glas nero**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio 230 - 230 V

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Materiali**

Colore Nero

Codice RAL 9005

Materiale Plastica

**Serie**

Asse del diametro 4 mm

Profondità di installazione 24 mm

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 45 mm

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Interruttore a pulsante e rotativo

**Potenza**

Potenza assorbita in stand-by 0,30 W

**Testo**

Condizioni di impiego Possibilità di effettuare prove di tensione senza smontaggio

Tipo di montaggio Con graffe a espansione

Tipo di connessione Con morsetto a molla

**Equipaggiamento**

Ingresso stazione secondaria No

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì