



294511



Unidade extensão p/ 294411, preto

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
-------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9005
Material	Plástico

Dimensões

Eixo de diâmetro	4 mm
Profundidade da montagem	24 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	45 mm

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão de pressão/rotativo
--------------------------	---------------------------

Potência

Potência absorvida em standby	0,30 W
-------------------------------	--------

Textos

Tensão	Teste de tensão possível sem desmantelamento
Modo de instalação	Com garras de expansão
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim