



294511



## Β.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 294411 1930 ΜΑΥΡΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Υλικά

Χρώμα Μαύρο

Κωδικός RAL 9005

Υλικό Πλαστικό

#### Διαστάσεις

Άξονας διαμέτρου 4 mm

Ενσωματωμένο βάθος 24 mm

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 45 mm

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μπουτόν & περιστροφικός διακόπτης

#### Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής 0,30 W

#### Κείμενο

Τάση Εφικτός έλεγχος τάσης χωρίς αποσυαρμολόγηση

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

#### Εξοπλισμός

Δευτερεύουσα είσοδος Όχι

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι