



294511



Vriddimmer slav för 294411, LED 3-100W, serie 1930, Svart, insats med klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
---------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Material

Färg	Svart
------	-------

RAL-kod	9005
---------	------

Material	Plast
----------	-------

Dimensioner

Axel diameter	4 mm
---------------	------

Inbyggnadsdjup	24 mm
----------------	-------

Höjd	71 mm
------	-------

Bredd	71 mm
-------	-------

Djup	45 mm
------	-------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Tryck- och vridbrytare
---------------------	------------------------

Ström

Strömförbrukning (standby)	0,30 W
----------------------------	--------

Text

Spänning	Spänningstest möjligt utan demontering
----------	--

Utförande	Med klor
-----------	----------

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
----------------	---------------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----