



294511



Пристрій додаткового керування до диммерів 1930+Glas, чорний

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга	230 - 230 V
----------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Colour	Чорний
Код RAL	9005
Матеріал	Пластик

Розміри

Вісь діаметра	4 mm
Вбудована глибина	24 mm
Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	45 mm

Архітектура

Елемент керування/функціонування	Натискний і поворотний перемикач
----------------------------------	----------------------------------

Потужність

Споживання енергії (режим очікування)	0,30 W
---------------------------------------	--------

Тексти

Напруга	Тест напруги можливий без демонтажу
Режим встановлення	З розпірними лапками
Тип з'єднання	Зі вставними клемами

Обладнання

Вхід підстанції	Ні
-----------------	----

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так