



80961373

**Copertura doppia con frecce x modulo sensore a tasti singolo K.x acciaio inox**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciare

**Materiali**

Colore Acciaio inox

Codice RAL 9022

finitura superficiale Opaco

Materiale Acciaio inox  
Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

**Serie**

Altezza 55,50 mm

Larghezza 70,50 mm

Profondità 8 mm

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata ETS  
easy

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Testo**

Stampa Con stampa frecce

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo

Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante doppio e pulsante di gruppo  
doppio

**Adatto per**

BERKER K.x

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì