



80961373

**Afdek. drukknopmodule, 2-v, pijlsymb. berker K.5 edelstaal**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement Dubbel wip

**Materiaal**

Kleur RVS

RAL-code 9022

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal RVS

Thermoplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

**Afmetingen**

Hoogte 55,50 mm

Breedte 70,50 mm

Diepte 8 mm

**Instellingen**

Ondersteunde instelmodus ETS

easy

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Klembevestiging

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang Ja

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

**Teksten**

Opdruk Met opgedrukt pijlsymbool

Montagewijze Klembevestiging

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en groepsimpulsdrukker 2-voudig

**Geschikt voor**

K.x

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja