




80961375

Tampa BP KNX K.x 2T c/BCU, setas, antr

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla dupla
--------------------------	-------------

Materiais

Cor	Antracite
Código RAL	7021
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	55,50 mm
Largura	70,50 mm
Profundidade	8 mm

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira
------------------	------------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Sim
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Textos

Impressão	Com impressão de símbolos de setas
Modo de instalação	Fixação com grampos
Iluminação	Para iluminação ou monitorização de circuitos
Botão de pressão	Também para aplicações KNX: botão de pressão de 2 canal e botão de grupo de 2 canal

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim