



80961379

**Copertura doppia + simb. frecce x modulo sensore a tasti singolo K.x bianco pol.**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Doppio bilanciere
-------------------------------	-------------------

**Materiali**

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

**Serie**

Altezza	55,50 mm
Larghezza	70,50 mm
Profondità	8 mm

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Si
--------------------------------------	----

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Testo**

Stampa	Con stampa frecce
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante doppio e pulsante di gruppo doppio

**Sostenibilità**

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si