



80961379

Tamba BP KNX K.x 2T c/BCU, setas, br

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Brilhante

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 55,50 mm

Largura 70,50 mm

Profundidade 8 mm

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS
easy

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Sim

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Texto

Impressão Com impressão de símbolos de setas

Modo de instalação Fixação com grampos

Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos

Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 2 canal e botão de grupo de 2 canal

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim