



80961383

Afdek. drukknopmodule, 2-v, pijlsymb. berker S.1/B.3/B.7, alulook

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

Materiaal

Kleur Aluminium
RAL-code 9006
Afwerking oppervlakte Mat
Materiaal Thermoplast
Oppervlakte behandeling Gelakt

Afmetingen

Hoogte 55,30 mm
Breedte 55,30 mm
Diepte 8,90 mm

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS
easy

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Opdruk Met opgedrukt pijlsymbool
Montagewijze Klembevestiging
Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en groepsimpulsdrukker 2-voudig

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja
RoHS conform Ja