



80961389

Copertura doppia con frecce x mod. sensore a tasti singolo S.x/B.x bianc pol luc

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciere

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 55,60 mm

Larghezza 55,30 mm

Profondità 8,90 mm

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS
easy

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Testo

Stampa Con stampa frecce

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo

Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante doppio e pulsante di gruppo doppio

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì