Fiche technique du produit
FR44E

FR44E

Armoire,univers,IP55,classe de protéction1,650x1050x275mm

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	650 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	275 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1.50 mm

Sécurité	
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

Equipement	
Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8

Installation, montage	
Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière	
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

Equipement	
Nombre rangées	4

Matière	
Finition	Mat

Cache, porte	
Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte double, asymétrique

Courant électrique	
Courant assigné nominal	800 A

Tension	
Tension nominale	690 - 690 V

Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui