



FR44E

**Väggsk IP55 SKI 650x1050x275**

**Tekniska egenskaper**

**Dimensioner**

Höjd	650 mm
Bredd	1050 mm
Djup	275 mm
Material tjocklek sidovägg	1,50 mm

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP55
Skyddsklass	Isoleringsklass I
Låstyp	Utan lås
Slagtålighet IK	IK10

**Utrustning**

Antal sektioner i bredd	4
Antal öppningar för flänsplattor	8

**Installation, montering**

Montering	Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

**Material**

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

**Utrustning**

Antal rader	4
-------------	---

**Material**

Ytbehandling	Matt
--------------	------

**Skydd, dörr**

Antal dörrar	2
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej
Dörrtyp skåp	Dubbeldörr, asymmetrisk

**Elektrisk ström**

Märkström	800 A
-----------	-------

**Spänning**

Märkspänning	690 - 690 V
--------------	-------------

**Hållbarhet**

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----