



FR45S

Armoire, univers, IP55, classe de protection 2, 650x1300x275mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	650 mm
Largeur	1300 mm
Profondeur	275 mm
Épaisseur de la paroi latérale	1,50 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

##### Équipement

Nombre de travée de large	5
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	10

##### Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	No

##### Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier

##### Équipement

Nombre de rangées	4
-------------------	---

##### Matières

Finition de la surface	Mat
------------------------	-----

##### Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	2
Nombre de serrures	1
Porte transparente	No
Type de porte	Porte double, asymétrique

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

##### Tension

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----