



FR45S

Armoire, univers, IP55, classe de protection 2, 650x1300x275mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	650 mm
Largeur	1300 mm
Profondeur	275 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1.50 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

#### Équipement

Nombre de travée de large	5
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	10

#### Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

#### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

#### Équipement

Nombre rangées	4
----------------	---

#### Matière

Finition	Mat
----------	-----

#### Cache, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte double, asymétrique

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

#### Tension

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----