



FR45S

### Armario Univers metálico, IP55, clase II 650x1300x275 mm

#### Características técnicas

##### Dimensiones

Altura	650 mm
Anchura	1300 mm
Profundidad	275 mm
Grosor de la pared lateral	1,50 mm

##### Seguridad

Índice de protección IP	IP55
Clase de protección	Clase de aislamiento II
Tipo de cerradura	Sin bloqueo
Resistencia al impacto IK	IK10

##### Equipo

Número de sección en anchura	5
Número de aberturas de la placa de brida	10

##### Instalación, montaje

Montaje en	Montaje de superficie
Adecuado para uso en exteriores	No

##### Materiales

Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Material	Acero

##### Equipo

Número de filas	4
-----------------	---

##### Materiales

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

##### Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	2
Número de bloqueos	1
La puerta/cubierta es transparente	No

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	800 A
----------------------------	-------

##### Tensión

Tensión nominal	690 - 690 V
-----------------	-------------

##### Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----