



FR45S

univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 1300x650x275

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	650 mm
Szerokość	1300 mm
Głębokość	275 mm
Grubość ścianki bocznej	1,50 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	Bez zamka
Odporność na uderzenie IK	IK10

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	5
Liczba otworów płyty kołnierzej	10

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

Sprzęt

Liczba rzędów	4
---------------	---

Materiały

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	2
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Typ drzwi	Podwójne drzwi, asymetryczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	800 A
-----------------	-------

Napięcie

Napięcie znamionowe	690 - 690 V
---------------------	-------------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----