



EH110



### Interruptor horario esfera diaria 16A, sin reserva

#### Características técnicas

##### Equipo

Número de canales 1

##### Frecuencia

Frecuencia 50 - 50 Hz

##### Potencia

Consumo de potencia en funcionamiento 0,50 VA

Lámpara incandescente y halógena de 230 V. 900 W

Lámpara incandescente de potencia 900 - 900 W

##### Funciones

Cantidad de canales de función 1

##### Conexión

Número de contactos 1

Sección transversal de conductor flexible 1 - 4 mm<sup>2</sup>

Sección transversal de conductor rígido 1 - 4 mm<sup>2</sup>

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -10 - 45 °C

##### Capacidad

Número de módulos 3

##### Dimensiones

Altura 90 mm

Anchura 65 mm

Profundidad 54 mm

##### Texto

Modo conmutación Contacto conmutado, se puede utilizar como contacto NC o contacto NA

Tipo de montaje Para montaje en perfil DIN

##### Corriente eléctrica

Máx. potencia (cos phi 0,6) 3 A

Corriente de conmutación 16 A

##### Endurancia

Endurancia eléctrica a carga nominal en AC1 en ciclos operativos 50000

##### Texto

Tipo de conexión Con bornes roscados

##### Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna 230 - 230 V

##### Potencia

Pérdida de potencia a plena carga 1 W

##### Configuración

Ciclos de programa Ciclo de programa: 24 horas

##### Iluminación

Potencia de la lámpara LED 450 W

##### Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí