



EH110



Spin.hodiny analog., denní, 1xpřepínací (bez rezervy chodu)

Technické vlastnosti

Vybavení

Počet kanálů	1
--------------	---

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Výkon

Příkon během provozu	0,50 VA
Žárovková a halogenová svítidla 230 V	900 W
Napájení žárovky	900 - 900 W

Funkce

Počet funkčních kanálů	1
------------------------	---

Připojení

Počet kontaktů	1
Průřez flexibilního vodiče	1 - 4 mm ²
Průřez plného vodiče	1 - 4 mm ²

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 55 °C
------------------	-------------

Kapacita

Počet modulů	3
--------------	---

Rozměry

Výška	90 mm
Šířka	65 mm
Hloubka	54 mm

Texty

Způsob zapojení	Přepínací kontakt, použitelné jako rozpínací nebo spínací
Způsob montáže	Pro montáž na nosnou lištu DIN

Elektrický proud

Max. výkon (cos φ 0,6)	3 A
Spínací proud	16 A

Trvanlivost

Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC1	50000
--	-------

Texty

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
---------------	------------------------

Napětí

Provozní napětí AC	230 - 230 V
--------------------	-------------

Výkon

Ztráta výkonu při plném zatížení	1 W
----------------------------------	-----

Nastavení

Cykly programu	Cyklus programu: 24 hodin
----------------	---------------------------

Osvětlení

Výkon LED svítidla	450 W
--------------------	-------