



FWB52S

**Coffret FWB, univers, saillie, classell, IP44, porte pleine, 800x550x161mm, QC**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Equipement**

Nombre de rails	10
Nombre rangées	5
Nombre de travée de large	2
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

**Capacité**

Nombre de modules	120
-------------------	-----

**Fonctions**

Interrupteur principal de protection	Non
Avec guide-câble	Oui

**Dimensions**

Hauteur	800 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	165 mm

**Cache, porte**

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1

**Dimensions**

Profondeur de montage	161 mm
Nombre d'unités de largeur	24

**Cache, porte**

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	8
---------------------------	---

**Connectivité**

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

**Matière**

Matière	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09
Indice de protection IP	IP44
Type de verrouillage	Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui