



FWB53S

Coffret FWB, univers, saillie, classell, IP44, porte pleine, 800x800x161mm, QC

Caractéristiques techniques

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
| Montage sur | En saillie |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 125 A |
|-------------------------|-------|

Equipement

| | |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails | 15 |
| Nombre de rangées | 5 |
| Nombre de travée de large | 3 |
| Avec fermeture | Non |
| Borne à conducteur neutre | Oui |

Capacité

| | |
|-------------------|-----|
| Nombre de modules | 180 |
|-------------------|-----|

Fonctions

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Interrupteur principal de protection | Non |
| Avec guide-câble | Oui |

Dimensions

| | |
|------------------------|--------|
| Hauteur | 800 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Profondeur | 165 mm |
| Hauteur d'encastrement | 800 mm |
| Largeur de montage | 800 mm |

Couvercle, porte

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |

Dimensions

| | |
|-----------------------|------|
| Profondeur de montage | 0 mm |
| Largeur en modules | 36 |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Type de poignée | Loquet rabattable |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
| Type de porte | Porte simple |

Raccordement

| | |
|---------------------------|----|
| Nombre d'entrée de câbles | 12 |
|---------------------------|----|

Connectivité

| | |
|-----------------|------------|
| Type de montage | En saillie |
|-----------------|------------|

Matière

| | |
|----------|-----------|
| Matériau | Acier |
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |

Equipement

| | |
|---------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

Sécurité

| | |
|---------------------------|-----------|
| Classe de protection | Classe II |
| Résistance aux chocs IK | IK09 |
| Classe de protection (IP) | IP44 |

Sécurité

| | |
|--------------------------|---|
| Type de verrouillage | Loquet rabattable et avec crémone Sans serrure |
| Test au fil incandescent | 750 °C |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|