



FWB54S

**Coffret FWB, univers, saillie, classell, IP44, porte pleine, 800x1050x161mm, QC**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Equipement**

Nombre de rails	20
Nombre de rangées	5
Nombre de travée de large	4
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

**Capacité**

Nombre de modules	240
-------------------	-----

**Fonctions**

Interrupteur principal de protection	Non
Avec guide-câble	Oui

**Dimensions**

Hauteur	800 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	165 mm
Hauteur d'encastrement	800 mm
Largeur de montage	1050 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1

**Dimensions**

Profondeur de montage	161 mm
Largeur en modules	48

**Couvercle, porte**

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte simple

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	16
---------------------------	----

**Connectivité**

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

**Matière**

Matériau	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09
Classe de protection (IP)	IP44

---

**Sécurité**

Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----