



75144830



IP20

TS Sensor, confort, 4 f, cristal, bp

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Funciones

Con termostato de ambiente	Sí
----------------------------	----

Potencia

Consumo de corriente	12,50 mA
----------------------	----------

Dimensiones

Profundidad de montaje	24,20 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	27 mm
Altura	160 mm
Anchura	86 mm
Profundidad	37,70 mm

Equipo

Número de puntos de activación	8
--------------------------------	---

Controles e indicadores

Con indicador LED	Sí
-------------------	----

Materiales

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Material	Vidrio
Acabado de la superficie	Brillante

Pantalla

Con visualizador	No
------------------	----

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

Texto

Función	Para las funciones de comutación, pulsador, regulación de luz y persiana Función de bloqueo para las superficies sensoras, por ejemplo, para la limpieza de la superficie de cristal
---------	---

Tipo de montaje	Para montaje vertical
-----------------	-----------------------

Temperatura	Conexión adicional para sensor de temperatura externo Sensor de temperatura integrado para el funcionamiento como extensión supletoria regulador Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo
-------------	--

Sostenibilidad

REACH – libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí