



75144830



IP20

Sensore vetro KNX quadruplo comfort KNX - Serie TS Sensor vetro bianco polare

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Funzioni

Con termostato per ambienti Sì

Potenza

Corrente assorbita 12,50 mA

Serie

Profondità di installazione 24,20 mm

Profondità delle scatole da incasso 27 mm

Altezza 160 mm

Larghezza 86 mm

Profondità 37,70 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 8

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

Materiale Vetro

finitura superficiale Lucido

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Schermo

Con display No

Testo

Funzione Per funzioni interruttori, pulsanti, regolatori luce e veneziane
Funzione di blocco per superfici sensibili, ad es. per la pulizia della
superficie del vetro

Tipo di montaggio Per installazione verticale

Temperatura Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna
Sonda termica integrata da utilizzare come derivazione di regolazione
Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od
oggetto di comunicazione esterno

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì