



75144835



IP20

**Sensore touch quadruplo comfort con accopp. bus KNX Berker TS Sensor vetro nero**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

**Funzioni**

Con termostato per ambienti Sì

**Potenza**

Corrente assorbita 12,50 mA

**Serie**

Profondità di installazione 24,20 mm

Profondità delle scatole da incasso 27 mm

Altezza 160 mm

Larghezza 86 mm

Profondità 37,70 mm

**Equipaggiamento**

Numero di punti di azionamento 8

**Controlli e indicatori**

Con indicatore a LED Sì

**Materiali**

Colore Nero

Codice RAL 9005

Materiale Vetro

finitura superficiale Lucido

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Schermo**

Con display No

**Testo**

Funzione Per funzioni interruttori, pulsanti, regolatori luce e veneziane  
Funzione di blocco per superfici sensibili, ad es. per la pulizia della  
superficie del vetro

Tipo di montaggio Per installazione verticale

Temperatura Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna  
Sonda termica integrata da utilizzare come derivazione di regolazione  
Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od  
oggetto di comunicazione esterno

**Sostenibilità**

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì