



75144835



IP20

**Stakleni senzor, 4-struki, komfor, sa BCU, KNX, crna**

**Tehničke karakteristike**

**Instalacija, montaža**

Montiranje na PŽ montaža

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -5 - 45 °C

**Funkcije**

Sa regulatorom sobne temperature Da

**Snaga**

Trenutna potrošnja 12,50 mA

**Dimenzije**

Ugrađena dubina 24,20 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 27 mm

Visina 160 mm

Širina 86 mm

Dubina 37,70 mm

**Oprema**

Broj aktorskih tačaka 8

**Kontrole i indikatori**

S LED indikacijom Da

**Materijali**

Boja Crna

RAL kod 9005

Materijal Staklo

Obrada površine Sjajno

**Pribor**

Ima polje za označavanje Ne

**Ekran**

Sa ekranom Ne

**Tekst**

Funkcija Za funkcije prekidača, tastera, regulatora svjetla i žaluzina  
Funkcija blokiranja površine senzora, npr. za čišćenje staklene površine

Način instalacije Za vertikalnu montažu

Temperatura Dodatni priključak za senzor vanjske temperature  
Integrirani senzor temperature za rad kao produžna jedinica kontrolera  
Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora ili vanjskog komunikacijskog objekta

**Održivost**

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da