



75144865



IP20



## KNX-touch 4-v, berker R.1 glas, zwart

### Technische karakteristieken

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Funcies

Met kamerthermostaat Ja

#### Vermogen

Stroomverbruik 12,50 mA

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 12,90 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 16 mm

Hoogte 152 mm

Breedte 81 mm

Diepte 23 mm

#### Uitrusting

Aantal bedieningspunten 8

#### Bediening en signalisatie

Met led-indicatie Ja

#### Materiaal

Kleur Zwart

RAL-kleur 9005

Materiaal Glas

Afwerking oppervlakte Glanzend

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

#### Scherm

Met display Ja

#### Teksten

Functie Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties  
Blokkeerfunctie voor de sensorvlakken, bijv. voor het schoonmaken van de  
glasoppervlakken

Montagewijze Voor verticale montage

Temperatuur Extra aansluiting voor externe temperatuursensor  
Geïntegreerde temperatuursensor voor gebruik als regelaaruitbreidingseenheid  
Temperatuurmeting via interne temperatuursensor of extern communicatie-  
object

#### Duurzaamheid

REACH conform Ja

RoHS conform Ja