



75144865



IP20



Teclado TouchS cf, 4 fases, R.1, ng

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Funciones

Con termostato de ambiente Sí

Potencia

Consumo de corriente 12,50 mA

Dimensiones

Profundidad del montaje 12,90 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 16 mm

Altura 152 mm

Anchura 81 mm

Profundidad 23 mm

Equipo

Número de puntos de activación 8

Controles e indicadores

Con indicador LED Sí

Materiales

Colour Negro

Código RAL 9005

Material Vidrio

Acabado de la superficie Brillante

Pantalla

Con visualizador Sí

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Texto

Función Para las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana
Función de bloqueo para las superficies sensoras, por ejemplo, para la limpieza de la superficie de cristal

Tipo de montaje Para montaje vertical

Temperatura Conexión adicional para sensor de temperatura externo
Sensor de temperatura integrado para el funcionamiento como extensión supletoria regulador
Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí