



75144865



IP20



Sensore touch quadruplo comfort KNX - Serie R.1 vetro nero

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Funzioni

Con termostato per ambienti Sì

Potenza

Corrente assorbita 12,50 mA

Serie

Profondità di installazione 12,90 mm
 Profondità delle scatole da incasso 16 mm
 Altezza 152 mm
 Larghezza 81 mm
 Profondità 23 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 8

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

Materiali

Colore Nero
 Codice RAL 9005
 Materiale Vetro
 finitura superficiale Lucido

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Schermo

Con display Sì

Testo

Funzione Per funzioni interruttori, pulsanti, regolatori luce e veneziane
Funzione di blocco per superfici sensibili, ad es. per la pulizia della
superficie del vetro
 Tipo di montaggio Per installazione verticale
 Temperatura Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna
Sonda termica integrata da utilizzare come derivazione di regolazione
Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od
oggetto di comunicazione esterno

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free Sì
 Conformità ROHS Sì