



EH111



IP20



Spin.hodiny analog., denní, 1xpřep. (rezerva chodu 200h)

Technické vlastnosti

Vybavení

Počet kanálů 1

Frekvence

Frekvence 50 - 50 Hz

Výkon

Příkon během provozu 0,50 VA

Žárovková a halogenová svítidla 230 V 900 W

Napájení žárovky 900 - 900 W

Funkce

Počet funkčních kanálů 1

Připojení

Počet kontaktů 1

Průřez flexibilního vodiče 1 - 4 mm²

Průřez plného vodiče 1 - 4 mm²

Podmínky použití

Provozní teplota -10 - 45 °C

Kapacita

Počet modulů 3

Rozměry

Výška 90 mm

Šířka 54 mm

Hloubka 60 mm

Texty

Způsob zapojení Přepínací kontakt, použitelné jako rozpínací nebo spínací

Způsob montáže Pro montáž na nosnou lištu DIN

Elektrický proud

Max. výkon (cos ϕ 0,6) 3 A

Trvanlivost

Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC1 50000

Texty

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Napětí

Provozní napětí AC 230 - 230 V

Výkon

Ztráta výkonu při plném zatížení 1 W

Nastavení

Cykly programu Cyklus programu: 24 hodin

Osvětlení

Výkon LED svítidla 450 W

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano