



EH111



IP20



Analogt dygnsur 1 Vxl

Tekniska egenskaper

Utrustning

Antal kanaler	1
---------------	---

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Ström

Strömförbrukning under drift	0,50 VA
230 V glöd- och halogenlampor	900 W
Effekt glödljus	900 - 900 W

Funktioner

Antal funktionskanaler	1
------------------------	---

Anslutning

Antal anslutningar	1
Area flexibel ledare	1 - 4 mm ²
Area solid ledare	1 - 4 mm ²

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 45 °C
------------------	-------------

Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

Dimensioner

Höjd	90 mm
Bredd	54 mm
Djup	60 mm

Text

Brytare läge	Växlande kontakt, NC eller NO
Utförande	För montage på DIN-skena

Elektrisk ström

Max. effekt (cos phi 0,6)	3 A
---------------------------	-----

Uthållighet

Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC1	50000
--	-------

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
----------------	-----------------------

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

Ström

Effektförlust vid full belastning	1 W
-----------------------------------	-----

Inställningar

Programcykler	Programcykler 24 timmar
---------------	-------------------------

Belysning

LED-lampans effekt	450 W
--------------------	-------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----