




75144850



IP20



Capteur tactile 8 postes Confort, KNX-R.3, verre blanc polaire

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Oui

Puissance

Courant absorbé 12,50 mA

Dimensions

Profondeur de montage 12,90 mm
Profondeur des boîtes d'encastrément 16 mm
Hauteur 152 mm
Largeur 81 mm
Profondeur 23 mm

Équipement

Nombre de points d'exploitation 8

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matières

Couleur Blanc polaire
Code RAL 9010
Matière Verre
Finition de la surface Brillant

Ecran

Avec écran d'affichage No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Textes

Function Pour fonctions de commutation, bouton-poussoir, variation et store
Fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre
Mode d'installation Pour montage vertical
Température Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe
Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur
Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe

Durabilité

Conformité REACH Oui
Conforme à la directive RoHS Oui