




75144850



IP20



KNX-touch 4-v, berker R.3 glas, polarwit

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Funcities

Met kamerthermostaat Ja

Vermogen

Stroomverbruik 12,50 mA

Afmetingen

Inbouwdiepte	12,90 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	16 mm
Hoogte	152 mm
Breedte	81 mm
Diepte	23 mm

Uitrusting

Aantal bedieningspunten 8

Bediening en signalisatie

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010
Materiaal	Glas
Afwerking oppervlakte	Glanzend

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Scherf

Met display Nee

Teksten

Functie	Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties Blokkeerfunctie voor de sensorvlakken, bijv. voor het schoonmaken van de glasoppervlakken
Montagewijze	Voor verticale montage
Temperatuur	Extra aansluiting voor externe temperatuursensor Geïntegreerde temperatuursensor voor gebruik als regelaaruitbreidingseenheid Temperatuurmeting via interne temperatuursensor of extern communicatie-object

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja