



75144855



IP20



Capteur tactile 8 postes Confort, KNX-R.3, verre noir

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Oui

Puissance

Courant absorbé 12,50 mA

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Profondeur de montage | 12,90 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 16 mm |
| Hauteur | 152 mm |
| Largeur | 81 mm |
| Profondeur | 23 mm |

Equipement

Nombre de points d'exploitation 8

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matières

| | |
|------------------------|----------|
| Couleur | Noir |
| Code RAL | 9005 |
| Matière | Verre |
| Finition de la surface | Brillant |

Ecran

Avec écran d'affichage No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Textes

| | |
|---------------------|---|
| Function | Pour fonctions de commutation, bouton-poussoir, variation et store Fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre |
| Mode d'installation | Pour montage vertical |
| Température | Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |