



75144860



IP20



## Touch Sensor R.1 x4, vidro branco

### Características técnicas

#### Instalação, montagem

Montagem Encastrar

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

#### Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

#### Potência

Consumo de corrente 12,50 mA

#### Dimensões

Profundidade da montagem 12,90 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 16 mm

Altura 152 mm

Largura 81 mm

Profundidade 23 mm

#### Equipamento

Número de pontos de comando 8

#### Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED Sim

#### Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Material Vidro

Acabamento Brilhante

#### Ecrã

Com display Sim

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

#### Texto

Função Para funções de interruptor, botão de pressão, reóstato e estores  
Função de bloqueio da superfície do sensor, p. ex., para a limpeza da superfície do vidro

Modo de instalação Para montagem vertical

Temperatura Ligação adicional para sensor de temperatura externo  
Sensor de temperatura integrado para operação como unidade de extensão do controlador  
Medição da temperatura através do sensor de temperatura interno ou de um objeto de comunicação externo

#### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim