



75144860



IP20



## Dotykový sensor 4-násobný komfort R.1 sklo, bílá

### Technické vlastnosti

#### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

#### Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

#### Funkce

S prostorovým termostatem Ano

#### Výkon

Příkon 12,50 mA

#### Rozměry

Vestavěná hloubka	12,90 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	16 mm
Výška	152 mm
Šířka	81 mm
Hloubka	23 mm

#### Vybavení

Počet ovládacích bodů 8

#### Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED Ano

#### Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Materiál	Sklo
Povrchová úprava	Lesklý

#### Příslušenství

Popisové pole Ne

#### Obrazovka

S displejem Ano

#### Texty

Funkce Pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie  
Funkce blokování pro povrch snímače, např. pro účely čištění skla

Způsob montáže Pro svislou montáž

Teplota Doplňková přípojka pro externí čidlo teploty  
Integrovaný snímač teploty pro provoz jako rozšiřující jednotka čidla pohybu  
Měření teploty prostřednictvím interního snímače teploty nebo externího komunikačního objektu

#### Udržitelnost

Bez REACH-SVHC Ano

V souladu se směnicí RoHS Ano