



WNE122

**Prise double Cubyko horizontale 2P+T encastré Gris IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Mat  
Satiné

Matériau Polypropylène (PP)

**Dimensions**

Hauteur 45 mm

Largeur 90 mm

Profondeur 42,50 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

**Installation, montage**

Montage sur Encastré

Position de montage/connexion Horizontal

**Connectivité**

Type de raccordement Fiche

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme française NF

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Couvercle, porte**

Type de couvercle Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

**Capacité**

Nombre de modules 4

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK07

Classe de protection (IP) IP55

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

**Identification**

Avec inscription Non

**Textes**

Housse Pour obturation de prises de courant

Protection Sans protection

**Adapté à**

cubyko

---

---