




75663726



Sensore a tasti triplo con regolat. di temperatura KNX - Serie Q.1/Q.3 antracite

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Funzioni

Con termostato per ambienti	Si
-----------------------------	----

Serie

Profondità di installazione	21,40 mm
Profondità delle scatole da incasso	25 mm
Altezza	123,20 mm
Larghezza	70,80 mm
Profondità	34,80 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento	8
--------------------------------	---

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

Materiali

Colore	Antracite
Codice RAL	7021
Materiale	Materiale termoplastico
finitura superficiale	Vellutato

Acessori

Con campo per l'etichetta	Si
---------------------------	----

Schermo

Con display	Si
-------------	----

Testo

Funzione	Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e impostazione della temperatura Con funzione di protezione valvola
----------	---

Modalità di esercizio	Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo
-----------------------	---

Protezione	Con protezione antimontaggio
------------	------------------------------

Temperatura	Misurazione temperatura tramite sonda interna e/o esterna con calcolo valore medio
-------------	--

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si