




75663726



Tastsensor met therm. 3-v met BCU, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Functies

Met ruimtethermostaat Ja

Afmetingen

Inbouwdiepte 21,40 mm
 Inbouwdiepte inbouwdozen 25 mm
 Hoogte 123,20 mm
 Breedte 70,80 mm
 Diepte 34,80 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 8

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Antraciet
 RAL-code 7021
 Materiaal Thermoplast
 Afwerking oppervlakte Softfinish

Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

Scherm

Met display Ja

Teksten

Functie Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties
Met ventielbeschermingsfunctie
 Modus Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/
warmtebeschermingsmodus
 Beveiliging Met demontagebeveiliging
 Temperatuur Temperatuurmeting via interne en/of externe sensoren met gemiddelde
berekening

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja
 RoHS conform Ja